

# BOMBOLA PICCOLA ALBEE WELD AR 5L



- ALbee Argon piena
- ALbee Weld Ar e Weld ArMix per saldatura ad arco
- Argon 99.9%
- Bottiglia di sicurezza integrata

Saldatura, Processo industriale

## Dominio d'applicazione

La gamma ALbee Weld Argon è stata sviluppata con idraulici, operai dell'industria delle costruzioni, riparatori di automobili, meccanici e altri professionisti della saldatura ad arco. ALbee Weld Argon è la soluzione per la saldatura MIG di alluminio, la saldatura TIG di acciaio inossidabile o l'esecuzione di qualsiasi altra applicazione di saldatura ad arco

**Progettato per la messa in opera di:**  
Argon

## Specifiche

Peso, capacità e dimensioni, le ALbee sono adattate alle diverse esigenze dei nostri clienti.

Pressione di esercizio.....	200 bar
Colore ogiva.....	verde scuro (RAL 6001)
Tipo di valvola .....	Riduttore di pressione integrato
Top .....	MINITOP
Numero UN .....	1006
Numero SDS .....	AL.003A
Tipo di SDS .....	Gas compresso
Link SDS.....	<a href="https://industria.airliquide.it/qhse/schede-di-dati-di-sicurezza">https://industria.airliquide.it/qhse/schede-di-dati-di-sicurezza</a>
Portata: .....	4 to 15 L/mn
Volume di gas:.....	1 m3

## In evidenza

### Avviso di sicurezza

⚠ Attenzione! In caso di trasporto della bombola, è necessario ventilare a sufficienza il veicolo.




# Dimensioni

Altezza (H) : 69 cm

Altezza (H1) : 53 cm

Ø1 : 14 cm

Peso netto : 10 kg



# Configurazione del modello

Bombola piena

# Prodotti

Riferimento	Descrizione breve
151424	BB. ALBEE WELD AR S05 PIENA [EU]

# Opzioni

	Riferimento	Definizione lunga
	19207	RIVELATORE Fughe Spray "1000 BULLES" (6 PEZZI)
	183279	Raccordo rapido femmina per Ar/gas neutri in bombola EXELTOP ALBEE *Uscita Oliva portagomma 6,3 mm
	186736	Flussometro TIG CONTROLLER EXELTOP Ar / mix 1-15l / min