

# RIDUTTORI PRIMEJET FLAMAL 20-4-20

Made in Europe



- Riduttore - Singolo stadio
- Montaggio su bombola
- Adatto ai gas della gamma FLAMAL e CnHm
- In ottone

Saldatura, Taglio

## Dominio d'applicazione

I riduttori di pressione **PRIMEJET FLAMAL** sono utilizzati per le applicazioni di saldatura e taglio e per la creazione di atmosfere in diversi settori industriali.

### Progettato per la messa in opera di:

Propano, Propilene

### Eccetto:

Qualsiasi altro gas

## Specifiche

Pressione di ingresso massima a 15

° C ..... 25 bar

Pressione in uscita ..... 0,5 a 4 bar

Portata nominale in Azoto ..... 20 m<sup>3</sup>/h\*

Pressione di apertura valvola di

sicurezza ..... 8 bar

Temperatura di funzionamento: -20°C a +60°C.

\*Erogazione con pressione d'uscita massima (P2) garantita fino ad una pressione in entrata pari a 2P2 + 1 bar.

## Materiali

Corpo ..... Ottone

Sede ..... PA 6.6

Diaframma ..... NBR

Filtro ..... Bronzo sinterizzato

Manometro ..... Ø 63mm, Lega di rame

## Avviso di sicurezza

⚠ Attenzione! Obbligo di utilizzo degli appropriati DPI (guanti, occhiali di saldatura, grembiule)

## Dimensioni


Lunghezza (L) : 190 mm

Altezza (H) : 210 mm

Profondità (D) : 60 mm

Ø1 : 63 mm

Peso netto : 1.37 kg



## Manuale d'uso

OP 110

## Connessione


**Connessione di ingresso:** Entrata: raccordo alta pressione a seconda del tipo di gas

**Connessione di uscita:** G 3/8" BSPT maschio

## Descrizione della connessione:

Dado + oliva dentellato per tubi flessibili Ø int 6,3 e 8 mm.

## Curva di portata



## Configurazione del modello

I riduttori di pressione sono forniti con un raccordo in entrata alta pressione adatto al tipo di gas utilizzato ed uno o più raccordi di uscita (da montare a seconda dei casi). Sono equipaggiati in origine di due manometri di alta e bassa pressione ed una valvola.

## Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Raccordo d'uscita	Material
201296	RED PRIMEJET FLAMAL 20-4-20 UN1P-G3/8LH	C3H8, C3H6	Oliva dentellata 6 & 9 mm	Ottone

## Opzioni

Riferimento	Definizione lunga
200420	Protezione in gomma per manometri PRIMEJET