

# FLESSIBILI : FLESSIBILI PACCO FOOD



- Flessibile - Alta pressione
- Montaggio tra un pacco bombole e una centrale
- Adatto ai gas ALIGAL
- In acciaio inox

Industria Agro-Alimentare, Bevande

## Dominio d'applicazione

I flessibili assicurano, in tutta sicurezza, la connessione dei pacchi agli impianti di primo stadio di riduzione. Permettono di trasferire un gas, conservandone la purezza.

### Progettato per la messa in opera di:

Gas della gamma ALIGAL™

### Progettato per:

Moduli di decompressione

## Specifiche

Pressione di esercizio.....200 bar

Pressione di rottura.....1400 bar

Pressione idraulica.....375 bar

Tasso di fuga interno / esterno  $\leq 1 \times 10^{-7}$  mbar.l/s di elio., Temperatura di funzionamento: -20°C a +60°C.

## Materiali

Tubo ..... Acciaio inox 316L, DN 10 mm

Manicotto ..... Due trecce in acciaio inox

Protezione ..... Cavo di sicurezza anti-sbandieramento in acciaio inox  $\varnothing$  3mm con ferma-cavo in acciaio inox

Norma ..... ISO 16964 : 2019

Sgrassato..... Sgrassaggio: contenuto residuo di idrocarburi <100 mg/m<sup>2</sup>

## In evidenza

### Maggiore Sicurezza :

Un cavo di sicurezza impedisce lo sbandieramento del tubo flessibile in caso di rottura accidentale.

Un cavo antistrappo garantisce sicurezza durante la manipolazione dei pacchi.

### Pratico :

La lunghezza dei flessibili pari a 2,5 m consente un comodo posizionamento dei pacchi.

Estremità protette da manicotti antipiega in acciaio inox.

### INFO +

Conforme alla EN ISO 16964 e MOCA - Reg. EU No. 1935/2004


## Avviso di sicurezza

⚠ Attenzione! Fissare saldamente il cavo di sicurezza ad ogni estremità.

# Dimensioni

Lunghezza (L) : 2500 mm

Ø1 : 10 mm



# Manuale d'uso

OP 1050

# Connessione

**Connessione di ingresso:** Raccordo alta pressione a seconda del tipo di gas

**Connessione di uscita:** M20 x 1,5 femmina

# Configurazione del modello

I flessibili sono forniti con raccordi non smontabili e corredati dalle relative guarnizioni. I kit "Flessibili per Pacco" comprendono: un tubo flessibile inox 2,5 metri e una valvola antisbandieramento con filtro.

# Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita	Material
199372	FLESS INOX PACCO 2,5M SALDATO UNI 5 FOOD	N2	UNI 11144 Nr. 5	M20 x 1.5 F	Acciaio inox
199373	FLESS INOX PACCO 2,5M SALDATO UNI 2 FOOD	CO2, O2	UNI 11144 Nr. 2	M20 x 1.5 F	Acciaio inox
199374	FLESS INOX PACCO 2,5M SALDATO UNI 8 FOOD	He, Ar	UNI 11144 Nr. 8	M20 x 1.5 F	Acciaio inox
206090	KIT FLESS INOX PB 2,5M UNI 5 FOOD	N2	UNI 11144 Nr. 5	M20 x 1.5 F	Acciaio inox
206091	KIT FLESS INOX PB 2,5M UNI 2 FOOD	CO2, O2	UNI 11144 Nr. 2	M20 x 1.5 F	Acciaio inox
206092	KIT FLESS INOX PB 2,5M UNI 8 FOOD	He, Ar	UNI 11144 Nr. 8	M20 x 1.5 F	Acciaio inox

# Opzioni

	Riferimento	Definizione lunga
	189207	VALVOLA anti sbandieramento Ottone-Cr * Entrata M20x1.5 maschio * Uscita 16x1.336 SI Maschio per gamma FOOD
	210824	Piastra di ancoraggio in acciaio per cavi anti-sbandieramento dei flessibili per pacchi bombole