

BOMBOLA PICCOLA ALBEE FLAME KIT O₂/C₂H₂ 11L

- KIT ALbee piena
- KIT ALbee per saldatura a fiamma
- Pronta all'uso

Taglio

Dominio d'applicazione

Saldobrasatura, taglio e saldatura. Per idraulica, cantieristica e piccoli artigiani

Specifiche

Peso, capacità e dimensioni, le ALbee sono adattate alle diverse esigenze dei nostri clienti.

Pressione di esercizio.....	200 bar
Tipo di valvola	Riduttore di pressione integrato
Top	MINITOP
Link SDS.....	https://industria.airliquide.it/qhse/schede-di-dati-di-sicurezza

Avviso di sicurezza

⚠ Attenzione! In caso di trasporto della bombola, è necessario ventilare a sufficienza il veicolo.

In evidenza

Manovrabilità, facilità d'uso e sicurezza, le ALbee offrono più di un vantaggio in un'unica soluzione!

INFO +

Bombola con riduttore di pressione integrato

Dimensioni

Altezza (H) : 97 cm

Peso netto : 39 kg

Configurazione del modello

Bombola piena

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve
155044	KIT MINITOP ALBEE LITRI 11