

VALVOLE D'ARRESTO IM 200-0,12 1/4 DI GIRO



- Valvola d'arresto - Alta pressione
- Montaggio su tubazione o pannello
- Adatto ai gas puri
- In acciaio inox

Laboratori e Analisi

Dominio d'applicazione

Le valvole IM sono dedicate alla distribuzione di gas puri nei laboratori e nei siti industriali.

Progettato per la messa in opera di:

Gas puri e miscele

Specifiche

Le valvole IM funzionano anche nella direzione opposta alla freccia con una differenza di pressione massima fino a 50 bar.

Pressione di esercizio.....200 bar*

Kv massimo.....0.12 m³/h*

Diametro nominale.....4 mm

Tasso di fuga interno / esterno ≤ 1x10⁻⁸ mbar.l/s di elio., Temperatura di funzionamento: -20°C a +70°C.

Materiali

Corpo Acciaio inox 316

Sede Acciaio inox

Diametro foro per montaggio a pannello Ø 36,5 millimetri.
Spessore lamiera: 3 mm.

Avviso di sicurezza


⚠ Attenzione! In caso di utilizzo con ossigeno e con gas combustibili, la pressione d'utilizzo non deve superare 25 bar.

In evidenza

Pratico: volante con indicazione della direzione di passaggio e apertura
Efficiente: valvola a membrana
Alto livello di tenuta

Dimensioni

Lunghezza (L) : 73 mm
Altezza (H) : 75 mm
Ø1 : 41 mm
Peso netto : 0.55 kg



Manuale d'uso

OP 551

Connessione

Connessione di ingresso: G 3/8 BSPP femmina
Connessione di uscita: G 3/8 BSPP femmina

Configurazione del modello

Le vavole sono fornite equipaggiate di raccordi di entrata ed uscita.

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Pressione massi- ma di ingresso	Forma del raccor- do di ingresso	Raccordo d'uscita	Material
16161	VALVOLA IM 200-0,12 1/4 DI GIRO	CnHm, Miscele reattive, Miscele non reattive, Gas puri	200 bar	G 3/8 BSPP femmina	G 3/8 BSPP F	Acciaio inox
16163	VALVOLA IM 200-0,12 CM 10MM - CM 10MM	CnHm, Miscele reattive, Miscele non reattive, Gas puri	200 bar	CM 10mm	CM 10mm	Acciaio inox
16162	VALVOLA IM 200-0,12 CM 6MM - CM 6MM	CnHm, Miscele reattive, Miscele non reattive, Gas puri	200 bar	CM 6mm	CM 6mm	Acciaio inox

Opzioni

	Riferimento	Definizione lunga
	16558	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 6 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16562	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 8 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16564	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 3/8" (9,53 mm). Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)

	Riferimento	Definizione lunga
	16565	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 1/4" (6,35 mm). Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16566	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 1/8" (3,175 mm). Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16567	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 10 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)

	Riferimento	Definizione lunga
	16569	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 12 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)