

RIDUTTORI PER PUNTI DI UTILIZZO DCN800 AG 50-12-900 FOOD

Made in Europe



- Riduttore bassa pressione - Singolo stadio
- Montaggio su tubazione
- Adatto ai gas ALIGAL
- In ottone nichelato

Industria Agro-Alimentare, Bevande

Dominio d'applicazione

I riduttori di pressione DCN800 sono utilizzati in secondo stadio sulle reti di distribuzione gas nei siti di produzione.

Progettato per la messa in opera di:

Gas della gamma ALIGAL™

Specifiche

Alta precisione grazie alla valvola bilanciata.

Pressione di ingresso massima a 15

° C 50 bar

Pressione in uscita 4 a 12 bar

Portata nominale in Azoto 900 Nm³/h*

Filtro in entrata 100 microns

Temperatura di funzionamento: -20°C a +50°C.

*Portata nominale in azoto a 15°C.

Materiali

Corpo Ottone nichelato

Sede Ottone

Valvola principale Ottone guarnizione in EPDM

Diaframma PA-FKM, EPDM

Filtro Monel®

Manometro Meccanismo in lega di rame, Ø
50mm

Tenuta Rame, EPDM

Monel® è un marchio registrato di Special Metals Corporation.

In evidenza

Compatto e robusto:

corpo in ottone pressofuso.

Pratico: :


facile manutenzione senza smontare il tubo.

INFO +

Conforme MOCA - Reg. EU No. 1935/2004

Dimensioni

Lunghezza (L) : 94 mm
Altezza (H) : 218 mm
Profondità (D) : 127 mm
Ø1 : 50 mm
Peso netto : 2.5 kg



Manuale d'uso

OP 212


Connessione

Connessione di ingresso: 1 entrata G 1" femmina
Connessione di uscita: 1 uscita G 1" femmina

Descrizione della connessione:

Secondo il materiale ed il diametro del tubo.

Curva di portata



Configurazione del modello

I riduttori di pressione sono forniti con un manometro di bassa pressione.

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Pressione massima di ingresso	Pressione massima di uscita	Portata	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita	Material
193963	RID DCN800 AG 50-12-900 FOOD	Aria, CO2, Gas inerti, H2, O2	50 bar	12 bar	900 Nm³/h	G 1 BSPP F	G 1 BSPP F	Ottone