

# BOMBOLA PICCOLA ALBEE FLAME C2H2 5L



- ALbee acetilene piena
- ALbee Flame per saldatura a fiamma
- Pronta all'uso

## Dominio d'applicazione

Saldobrasatura, taglio e saldatura. Per idraulica, cantieristica e piccoli artigiani

**Progettato per la messa in opera di:**  
Acetilene industriale

## Specifiche

Peso, capacità e dimensioni, le ALbee sono adattate alle diverse esigenze dei nostri clienti.

Pressione di esercizio.....	200 bar
Colore ogiva.....	Marrone (RAL 3009)
Tipo di valvola .....	Riduttore di pressione integrato
Top .....	MINITOP
Numero UN .....	1001
Numero SDS .....	AL.001
Link SDS.....	<a href="https://industria.airliquide.it/qhse/schede-di-dati-di-sicurezza">https://industria.airliquide.it/qhse/schede-di-dati-di-sicurezza</a>

Bombola con riduttore di pressione integrato

## Avviso di sicurezza

⚠ Attenzione! In caso di trasporto della bombola, è necessario ventilare a sufficienza il veicolo.

## In evidenza

Manovrabilità, facilità d'uso e sicurezza, le ALbee offrono più di un vantaggio in un'unica soluzione!

INFO +



# Dimensioni

Altezza (H) : 69 cm

Ø1 : 14 cm

Peso netto : 12 kg



# Configurazione del modello

Bombola piena

# Prodotti

Riferimento	Descrizione breve
151353	BB. ALBEE FLAME ACE S05 PIENA [EU]