

# PUNTI DI UTILIZZO ELC 15

Made in Europe



- Punto d'utilizzo a muro
- Adatto a tutti i tipi di gas
- In ottone cromato

Laboratori e Analisi, Processo industriale

## Dominio d'applicazione

I posti presa ELC sono utilizzati per consentire il montaggio rapido e semplice dei diversi elementi: riduttori di pressione, valvole, misuratori di portata.

### Progettato per la messa in opera di:

Gas puri

## Specifiche

Portata nominale in Azoto.....6 m<sup>3</sup>/h\*

## In evidenza

Consente un rapido assemblaggio di varie apparecchiature come riduttori, valvole di regolazione, misuratori di portata. Si adatta a tutte le posizioni grazie ai suoi ingressi: laterale e posteriore. Pratico: Il flusso di gas si interrompe automaticamente quando l'uscita non è collegata. Dotato di tappo per preservare la pulizia in caso di non utilizzo.

# Dimensioni

Lunghezza (L) : 63 mm

Profondità (D) : 65 mm

Ø1 : 38 mm

Peso netto : 0.5 kg

# Connessione

Connessione di ingresso: G 3/8 BSPP femmina da posteriore

(paratia incrociata) o laterale

Connessione di uscita: Dado giravole G 3/8 BSPP femmina










# Configurazione del modello



I supporti delle valvole sono forniti con tappo e catenella.

# Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Portata	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita
16224	POU ELC 15 CF 6MM	Miscela	6 Nm <sup>3</sup> /h	CM 6mm	G 3/8 BSPP F
16226	POU ELC 15 CF 10MM	Miscela	6 Nm <sup>3</sup> /h	CM 10mm	G 3/8 BSPP F
16227	POU ELC 15 SW 6/10MM	Miscela	6 Nm <sup>3</sup> /h	SW 6/10mm	G 3/8 BSPP F

# Opzioni

	Riferimento	Definizione lunga
	16521	RACCORDO in Ottone-Cr * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 1/8" (3,175 mm). Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16522	RACCORDO in Ottone-Cr * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 6 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16523	RACCORDO in Ottone-Cr * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 1/4" (6,35 mm). Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16524	RACCORDO in Ottone-Cr * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 10 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16558	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 6 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16562	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 8 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16564	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 3/8" (9,53 mm). Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16565	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 1/4" (6,35 mm). Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16566	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 1/8" (3,175 mm). Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)

	Riferimento	Definizione lunga
	16567	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 10 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16569	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 12 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)