

# RIDUTTORI PER PUNTI DI UTILIZZO DHP-L 200-175-30

Made in Europe



- Riduttore alta pressione - Singolo stadio
- Montaggio su tubazione o su pannello
- Adatto a gas puri e miscele, non corrosivi
- In ottone cromato

Laboratori e Analisi, Processo industriale

## Dominio d'applicazione

I riduttori di pressione DHP sono dedicati alle applicazioni che necessitano di alte pressioni e grandi portate nei laboratori e nei siti di produzione.

### Progettato per la messa in opera di:

Gas puri non corrosivi fino a N60 di cui ALPHAGAZ™ 1 & 2, Miscele non corrosive con concentrazione superiore a 1 ppm

### Eccetto:

Diossido di azoto, Diossido di carbonio, Ossigeno, Gas combustibili

## Specifiche

I riduttori DHP sono dotati di un sistema per la decompressione della pressione di uscita. Possibilità di spurgare o diminuire la pressione in uscita attraverso la rotazione inversa della manopola.

Pressione di ingresso massima a 15

° C ..... 200 bar

Pressione in uscita ..... 20 à 175 bar

Portata nominale in Azoto ..... 30 Nm³/h\*

## Materiali


Corpo ..... Ottone cromato

## In evidenza

Molto comodo da usare: Grande flessibilità di regolazione della pressione grazie al suo design a pistone. Decompressione automatica: La decompressione automatica consente, con un solo gesto di eliminare e / o regolare la pressione nel circuito a valle.

# Dimensioni

Peso netto : 1.8 kg



## Manuale d'uso

OP 250


## Connessione

Connessione di ingresso: 1 entrata Ø 16 x 1,336 SI femmina  
Connessione di uscita: 2 uscite G 3/8 BSPP femmina

## Descrizione della connessione:

Secondo il materiale ed il diametro del tubo.

## Curva di portata



## Configurazione del modello

Riduttore di pressione dotato di manometri di alta e bassa pressione, fornito senza raccordi. Può essere montato su tubazioni. Selezionare i raccordi appropriati tra le opzioni disponibili.

## Prodotti

| Riferimento | Descrizione breve  | Gas     | Pressione massima di ingresso | Pressione massima di uscita | Portata  | Forma del raccordo di ingresso | Raccordo d'uscita | Material |
|-------------|--------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------|-------------------|----------|
| 15636       | RID DHP 200-175-30 | Miscela | 200 bar                       | 175 bar                     | 30 Nm³/h | Ø 16x1,336 SI F                | G 3/8 BSPP F      | Ottone   |

## Opzioni

|  | Riferimento | Definizione lunga                                                                 |
|--|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | 16472       | RACCORDO INOX alta pressione * Entrata 16x1,336 SI M * Uscita doppio anello 6 mm  |
|  | 16473       | RACCORDO INOX alta pressione * Entrata 16x1,336 SI M * Uscita doppio anello 12 mm |
|  | 16474       | RACCORDO INOX alta pressione * Entrata 16x1,336 SI M * Uscita doppio anello 10 mm |

|  | Riferimento | Definizione lunga                                                                                                                        |
|--|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 16475       | RACCORDO INOX alta pressione * Entrata 16x1,336 SI M * Uscita doppio anello 1/4" (6,35mm)                                                |
|  | 16521       | RACCORDO in Ottone-Cr * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 1/8" (3,175 mm). Guarnizione piastra PTFCE (Kel-F) |
|  | 16522       | RACCORDO in Ottone-Cr * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 6 mm. Guarnizione piastra PTFCE (Kel-F)            |

|                                                                                   | Riferimento | Definizione lunga                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 16523       | RACCORDO in Ottone-Cr * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 1/4" (6,35 mm). Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)                         |
|  | 16524       | RACCORDO in Ottone-Cr * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 10 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)                                  |
|   | 16532       | KIT N° 2 Raccordi bassa pressione INOX * Entrata G 3/8 BSPP maschio * Uscita (tre pezzi) doppio anello per tubo da 1/8 " portagomma. Guarnizione piatta PCTFE. |
|  | 16558       | RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 6 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)                                           |
|  | 16562       | RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 8 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)                                           |

|                                                                                   | Riferimento | Definizione lunga                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 16564       | RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 3/8" (9,53 mm). Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)  |
|  | 16565       | RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 1/4" (6,35 mm). Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)  |
|  | 16566       | RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 1/8" (3,175 mm). Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F) |
|  | 16567       | RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 10 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)           |

## Pezzi di ricambio

| Riferimento | Codice parte di ricambio | Definizione lunga                                                                              |
|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15636       | 16219                    | VALVOLA di Sicurezza 210 Bar                                                                   |
|             | 17141                    | Guarnizione piatta in PTFCE (Kel-F®) 14,5x10x2 per porta di uscita G3/8 BSPP (sacchetto da 10) |