

# PUNTI DI UTILIZZO

## PDG-B 50-1-2

Made in Europe



- Punto d'utilizzo compatto a muro
- Arresto e regolazione della pressione di utilizzo
- Adatto ai gas puri
- In alluminio anodizzato

Laboratori e Analisi

### Dominio d'applicazione

I punti di utilizzo a soffietto PDG-B costituiscono la parte finale di una rete di distribuzione di gas nei laboratori o nei siti di produzione industriali.

#### Progettato per la messa in opera di:

Gas puri

#### Eccetto:

Idrocarburi, Protossido di azoto, Ossigeno

### Specifiche

Fissaggio a muro con entrata laterale e/o posteriore (dall'alto) e uscita laterale e/o posteriore (dal basso). Possono essere montati affiancati su piastre di ancoraggio.

Pressione di ingresso massima a 15

° C..... 50 bar

Pressione in uscita..... 0,05 a 1 bar

Portata nominale in Azoto..... 2 Nm<sup>3</sup>/h\*

Tasso di fuga interno / esterno  $\leq 3 \times 10^{-7}$  mbar.l/s di elio., Temperatura di funzionamento: -30°C a +50°C.

\*Portata nominale in azoto a 15°C.

#### INFO +


Optional: coperture protettive del manometro in diversi colori.

### In evidenza

Compatto ed estetico. Punto di utilizzo a parete "tutto in uno": valvola 1/4 di giro, riduttore a soffietto, manometro. Design monoblocco che limita il rischio di perdite. Il design del regolatore a soffietto garantisce un'elevata precisione di regolazione.

# Dimensioni

Lunghezza (L) : 45 mm  
 Altezza (H) : 145 mm  
 Profondità (D) : 108 mm  
 Ø1 : 40 mm  
 Peso netto : 0.85 kg



# Manuale d'uso

OP 452


# Connessione

**Connessione di ingresso:** G 3/8 BSPP femmina dall'alto o laterale (paratia incrociata)  
**Connessione di uscita:** G 3/8 BSPP femmina dal basso o dal retro (paratia incrociata)

# Descrizione della connessione:

Secondo il materiale ed il diametro del tubo.

# Curva di portata



# Configurazione del modello

I Punti di utilizzo sono forniti senza raccordi.

# Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Pressione massima di ingresso	Pressione massima di uscita	Portata	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita
168687	PDU PDG-B 50-1-2	Aria, CO, CO <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> , He, N <sub>2</sub> , Ar	50 bar	1 bar	2 Nm <sup>3</sup> /h	G 3/8 BSPP femmina	G 3/8 BSPP F

# Opzioni

	Riferimento	Definizione lunga		Riferimento	Definizione lunga
	16516	RACCORDO G 3/8 BSPP Maschio - Oliva Portagomma Ø Int. 4 a 6mm - Ottone		16524	RACCORDO in Ottone-Cr * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 10 mm. Guarnizione piastra PTFCE (Kel-F)
	16521	RACCORDO in Ottone-Cr * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 1/8" (3,175 mm). Guarnizione piastra PTFCE (Kel-F)		16558	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 6 mm. Guarnizione piastra PTFCE (Kel-F)
	16522	RACCORDO in Ottone-Cr * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 6 mm. Guarnizione piastra PTFCE (Kel-F)		16562	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 8 mm. Guarnizione piastra PTFCE (Kel-F)
	16523	RACCORDO in Ottone-Cr * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 1/4" (6,35 mm). Guarnizione piastra PTFCE (Kel-F)		16564	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 3/8" (9,53 mm). Guarnizione piastra PTFCE (Kel-F)

	Riferimento	Definizione lunga
	16565	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 1/4" (6,35 mm). Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16566	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 1/8" (3,175 mm). Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16567	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 10 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	172812	KIT Calotte blu per PDG per N20 - scatola di 3 pezzi
	172813	KIT Calotte verde scuro per PDG per Ar - scatola di 3 pezzi
	172814	KIT Calotte rosse per PDG per Gas Combustibile - scatola di 3 pezzi
	172815	KIT Calotte bianche per PDG per O2 - scatola di 3 pezzi

	Riferimento	Definizione lunga
	172816	KIT Calotte grigie per PDG per CO2 - scatola di 3 pezzi
	172817	KIT Calotte marroni per PDG per He - scatola di 3 pezzi
	172818	KIT Calotte verde chiaro per PDG per Aria - scatola di 3 pezzi
	173312	STAFFA per 2 punti d'utilizzo PDG Inox 304 L
	173313	STAFFA per 3 punti d'utilizzo PDG Inox 304 L
	173314	STAFFA per 1 punto d'utilizzo PDG Inox 304 L

## Pezzi di ricambio

Riferimento	Codice parte di ricambio	Definizione lunga
168687	15974	MANOMETRO -1-1,5 bar Ottone Ø 40mm - Ingresso posteriore M10x1
	17141	Guarnizione piatta in PTFCE (Kel-F®) 14,5x10x2 per porta di uscita G3/8 BSPP (sacchetto da 10)
	167800	KIT GUARNIZIONI PA6.6 per manometro Entrata M10x1