

BOMBOLA PICCOLA ALBEE FLAME C2H2 3L



- ALbee acetilene piena
- ALbee Flame per saldatura a fiamma
- Adatto all'acetilene
- Pronta all'uso

Dominio d'applicazione

Saldobrasatura, taglio e saldatura. Per idraulica, cantieristica e piccoli artigiani

Progettato per la messa in opera di:
Acetilene industriale

Specifiche

Peso, capacità e dimensioni, le ALbee sono adattate alle diverse esigenze dei nostri clienti.

Pressione di esercizio.....	300 bar
Colore ogiva.....	Marrone (RAL 3009)
Tipo di valvola	Riduttore di pressione integrato
Top	MINITOP
Numero UN.....	1001
Numero SDS.....	AL.001
Link SDS.....	https://industria.airliquide.it/qhse/schede-di-dati-di-sicurezza

Bombola con riduttore di pressione integrato

Avviso di sicurezza

⚠ Attenzione! In caso di trasporto della bombola, è necessario ventilare a sufficienza il veicolo.

In evidenza

Manovrabilità, facilità d'uso e sicurezza, le ALbee offrono più di un vantaggio in un'unica soluzione!

INFO +



Dimensioni

Altezza (H) : 47 cm

Ø1 : 12 cm



Configurazione del modello

Bombola piena

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve
151352	BB. ALBEE FLAME ACE S03 PIENA [EU]