

CENTRALI ECOGAZ SA 200-30/21-110 FOOD

Made in Europe



- Alimentazione continua di reti di distribuzione
- Raccordo 2x1 o 2x2 bombole o pacco bombole 200 bar
- Adatto ai gas ALIGAL
- In ottone cromato
- Inversione automatica a riarmo manuale

Industria Agro-Alimentare, Bevande

Dominio d'applicazione

Le centrali **ECOGAZ SA FOOD** sono progettate per l'alimentazione continua delle reti di distribuzione di gas alimentari.

Progettato per la messa in opera di:

Gas della gamma ALIGAL™

Specifiche

Lo scambio automatico dal gruppo vuoto a quello di riserva, permette di evitare l'interruzione della distribuzione del gas.

Pressione di ingresso massima a 15 ° C 200 bar
 Pressione in uscita 30 bar
 Pressione in uscita preimpostata primo stadio 30 / 21 bar
 Portata nominale in Azoto 110 Nm³/h*
 Pressione di apertura valvola di sicurezza 48 bar

Tasso di fuga interno / esterno ≤ 10⁻⁸ mbar.l/s., Temperatura di funzionamento: -40°C a +50°C.

*Erogazione con pressione d'uscita massimale (P2) garantita fino ad una pressione in entrata pari a 2P2 + 1 bar.

Materiali

Pannello Pannello di conversione dell'espansione:
 Telaio Acciaio inox

Riduttore	Sfera in acciaio inox 304L, Corpo in ottone cromato, Pistone in ottone, Sede in PA 6.6
Manometro	Cassa Ø 50mm in acciaio inossidabile, Meccanismo in lega di rame
Valvola di sicurezza:	Convogliabile acciaio inox 316L/ FPM
Tenuta	Delrin™, EPDM, PTFCE, Rame

In evidenza

Sicurezza:

Le valvole di spurgo consentono un facile svuotamento dei flessibili quando vengono sostituiti.

Conforme MOCA - Reg. EU No. 1935/2004

Facilità d'uso:


Facile collegamento bombole o pacchi mediante serpentine o flessibili.

INFO +

Obbligatorio! Utilizzare un raccordo di ingresso antisbandieramento + filtro intermedio

Dimensioni

Lunghezza (L) : 590 mm
Altezza (H) : 250 mm
Profondità (D) : 120 mm
Peso netto : 16.3 kg



Manuale d'uso

OP 310

Connessione

Connessione di ingresso: 4 entrate + 4 in opzione da Ø 16 x 1,336 SI femmina
Connessione di uscita: 1 uscita + 2 uscite per convogliare lo spurgo G 3/8 BSPP femmina
Connessione valvola di sicurezza: Uscita: G 3/8 BSPP femmina

Configurazione del modello

Le centrali sono fornite equipaggiate di un pannello di espansione-inversione, di blocchi valvole di intercettazione e di spurgo, di manometri di alta e bassa pressione e di una valvola di sicurezza. Il kit centrale comprende, non assemblato, una valvola di intercettazione con raccordi, due pannelli: procedura di sostituzione della bombola e istruzioni "Sicurezza gas" da fissare accanto alla centrale. Da ordinare separatamente: tubi flessibili adattati al gas e relativi raccordi. Per portate elevate di CO2 e miscele, utilizzare sempre un riscaldatore.

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Pressione massima di ingresso	Pressione massima di uscita	Portata	Forma del raccordo di ingresso	Material
209372	KIT CENT ECOGAZ SA200-30/21-110 GN FOOD	CO2, N2, Ar	200 bar	30 bar	110 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI F	Ottone cromato
189205	CENT ECOGAZ SA 200-30/21-110 FOOD	CO2, N2, Ar, O2	200 bar	30 bar	110 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI F	Ottone cromato

Opzioni

	Riferimento	Definizione lunga
	16474	RACCORDO INOX alta pressione * Entrata 16x 1,336 SI M * Uscita doppio anello 10 mm
	16567	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 10 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	17029	TUBO Inox 316L. Ø esterno 10 mm spessore 15 mm
	19329	Ø16X1,336SI spina M Ottone EPDM O-Ring

	Riferimento	Definizione lunga
	189207	VALVOLA anti sbandieramento Ottone-Cr * Entrata M20x1.5 maschio * Uscita 16x1.336 SI Maschio per gamma FOOD
	189208	Extension ramp 1-3 Cylinders Brass *FOOD
	207002	KIT RISCALDATORE ELETTRICO 500W*Montaggio sull'ingresso di centrali* Gas inerte/CO2*FOOD *Raccordo M20x1,5
	208692	PANNELLO Sostituzione bombola o pacco bombole

	Riferimento	Definizione lunga
	208693	KIT 10 adesivi Multilingue sostituzione bombola o pacco bombole

	Riferimento	Definizione lunga
	209517	ISTRUZIONI DI SICUREZZA A GAS INERTE

Pezzi di ricambio

Riferimento	Codice parte di ricambio	Definizione lunga
209372	19329	Ø16X1,336SI spina M Ottone EPDM O-Ring
189205	19329	Ø16X1,336SI spina M Ottone EPDM O-Ring
	207036	KIT DI RICAMBIO - VENTILBLOCK ECOGAZ "FOOD" CONTIENE VALVOLA DUOBLOCK, MANOMETRO ALTA PRESSIONE E GUARNIZIONI. Conforme MOCA - Reg. EU No. 1935/2004 per applicazioni in ambito alimentare.
	207039	KIT DI RICAMBIO - RID ECOGAZ 200-30/21-110 "FOOD" RIDUTTORE DI PRESSIONE LATO SINISTRO, VALVOLA DI SICUREZZA FOOD, G 1/4" TAPPO, GUARNIZIONI E ORIFIZIO PER RIDUZIONE DEL FLUSSO IN USCITA. Conforme MOCA - Reg. EU No. 1935/2004 per applicazioni in ambito alimentare.
	207040	KIT DI RICAMBIO - RID ECOGAZ 200-30/21-110 "FOOD" RIDUTTORE DI PRESSIONE LATO DESTRO, MANOMETRO BASSA PRESSIONE, G 1/4" TAPPO, GUARNIZIONI E ORIFIZIO PER RIDUZIONE DEL FLUSSO IN USCITA. Conforme MOCA - Reg. EU No. 1935/2004 per applicazioni in ambito alimentare.
	207053	VALVOLA DI SICUREZZA ECOGAZ 48 BAR FOOD Conforme MOCA - Reg. EU No. 1935/2004 per applicazioni in ambito alimentare.