

MANOMETRI P.GAUGE VERT ENTRY Ø 50MM



- Adatto ai gas compressi


Laboratori e Analisi, Processo industriale

Dominio d'applicazione

Progettato per:
misurazione della pressione

Dimensioni

Ø1 : 50 mm



Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Forma del raccordo di ingresso
15972	MANOMETRE 0-400B-D.50-10X100	
15969	MANOM 0-315BAR DN50 M10X1 OTT CR	
161473	MANOMETRO 16 B INOX Ø 50 G1/4" M ING.LAT	
161474	MANOMETRO 25 B INOX Ø 50 G1/4" M ING.LAT	
161475	MANOMETRO 60 B INOX Ø 50 G1/4" M ING.LAT	
18499	MANO 2,5 B 10X100 POUR GD AD	
16004	MANOM OT CR 0-25BAR D50MM ATT LAT M10X1	M10x1 maschio
15999	MANOMETRO -1/5BAR M10X1 *BS300/3	
16000	P GAUGE -1+1,5 B Ø 50 LAT. M10X1 OTTONE	
16008	MANO 0-160MB D.53 M10X100-LAIT	
16001	MANO.BP-1+12B Q.VERT 10X100	
154637	MANO Ø50 0-400 BAR G1/4 LH	
18552	MANOM. 25 BAR ATT.VERT SCATOLA INOX	
18547	MANO 0-100 BAR ATT.LATERALE SCATOLA INOX	
16005	MANOM OT CR 0-100BAR D50MM ATT LAT M10X1	
15979	MANOMETRO TF DM 50 ES 0-315 BAR M10X1	
16014	MANOMETRO -1+6 B Q.VERT M 10X1 INOX	
15986	MANOMETRO -1+12 BAR INOX Ø50 LAT M10X1	
16019	MANOMETRO -1+1+1,5 BAR Ø50 VER M10X1 IN	
16015	P GAUGE -1+15 BAR SS Ø50 LAT. ENT. M10X1	
16013	MANO INOX -1+5B 10X100	
16016	MANOMETRO 0-25 BAR INOX LATERALE M10X1	
16020	MANOMETRO 0-40 BAR SS LAT. ENT. M10X1	

Riferimento	Descrizione breve	Forma del raccordo di ingresso
16021	MANOMETRO TF DM 50 0-100 BAR M10X1	
15996	MANOMETRO DA -1 A 2,5BAR DN50 PER BS AD	
16006	MANOMETRE LAIT.0-40B 10X100D50	
117926	P GAUGE 400 BAR BRASS BSP	