

RIDUTTORI HEPAL 100AG 200-100-400

Made in Europe



- Riduttore alta pressione - Singolo stadio
- Montaggio su bombola 200 bar
- Adatto ai gas industriali
- In ottone nichelato

Processo industriale

Dominio d'applicazione

I riduttori di pressione HEPAL AG sono utilizzati per applicazioni industriali diverse.

Progettato per la messa in opera di:

Gas industriali

Eccetto:

Diossido di azoto

Specifiche

Pressione di ingresso massima a 15

° C 200 bar

Pressione in uscita 25 a 100 bar

Portata nominale in Azoto 400 Nm³/h*

Temperatura di funzionamento: -20°C a +60°C.

*Erogazione con pressione d'uscita massimale (P2) garantita fino ad una pressione in entrata pari a 2P2 + 1 bar.

Materiali

Corpo	Ottone nichelato
Sede	PA 6.6
Valvola principale.....	A sfera in bronzo
Pistone.....	Ottone cromato
Filtro	Bronzo sinterizzato
Manometro.....	Meccanismo in lega di rame, Ø 50mm
Tenuta	Rame, EPDM

Avviso di sicurezza

⚠ Attenzione! Per il diossido di carbonio e l'argon, prevedere un riscaldatore in caso di alta portata.

Dimensioni


Lunghezza (L) : 225 mm

Altezza (H) : 260 mm

Profondità (D) : 107 mm

Ø1 : 50 mm

Peso netto : 2.2 kg



Manuale d'uso


OP 110

Connessione

Connessione di ingresso: Raccordo alta pressione a seconda del tipo di gas

Connessione di uscita: 1 uscita G 1/2" maschio

Curva di portata



Configurazione del modello

I riduttori di pressione sono forniti con un raccordo in entrata alta pressione adatto al tipo di gas utilizzato ed uno o più raccordi di uscita (da montare a seconda dei casi). Sono equipaggiati in origine di due manometri di alta e bassa pressione. Il montaggio dell'attacco bombola all'ingresso del riduttore può essere fatto solo da personale qualificato e utilizzando lo strumento approvato. La tenuta di questa assemblea sarà poi controllata (test di elio). In nessun caso non può essere smontato.

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Pressione massima di ingresso	Pressione massima di uscita	Portata	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita	Material
191388	RID HEPAL 100 AG 200-100-400 UNI 5	N ₂	200 bar	100 bar	400 Nm ³ /h	UNI 11144 Nr. 5	G 1/2" BSPP maschio	Ottone

Pezzi di ricambio

Riferimento	Codice parte di ricambio	Definizione lunga
191388	17130	EPDM O-ring 10,5x2,7 R9 EP851
	117923	P GAUGE 160 BAR BRASS BSP
	117926	P GAUGE 400 BAR BRASS BSP