

FLESSIBILI : FLESSIBILI PACCO FOOD



- Flessibile - Alta pressione
- Montaggio tra un pacco bombole e una centrale
- Adatto ai gas ALIGAL
- In acciaio inox

Industria Agro-Alimentare, Bevande

Dominio d'applicazione

I flessibili assicurano, in tutta sicurezza, la connessione dei pacchi agli impianti di primo stadio di riduzione. Permettono di trasferire un gas, conservandone la purezza.

Progettato per la messa in opera di:

Gas della gamma ALIGAL™

Progettato per:

Moduli di decompressione

Specifiche

Pressione di esercizio.....200 bar

Pressione di rottura.....1400 bar

Pressione idraulica.....375 bar

Tasso di fuga interno / esterno $\leq 1 \times 10^{-7}$ mbar.l/s di elio., Temperatura di funzionamento: -20°C a +60°C.

Materiali

Tubo Acciaio inox 316L, DN 10 mm

Manicotto Due trecce in acciaio inox

Protezione Cavo di sicurezza anti-sbandieramento in acciaio inox \varnothing 3mm con ferma-cavo in acciaio inox

Norma ISO 16964 : 2019

Sgrassato..... Sgrassaggio: contenuto residuo di idrocarburi <100 mg/m²

In evidenza

Maggiore Sicurezza :

Un cavo di sicurezza impedisce lo sbandieramento del tubo flessibile in caso di rottura accidentale.

Un cavo antistrappo garantisce sicurezza durante la manipolazione dei pacchi.

Pratico :

La lunghezza dei flessibili pari a 2,5 m consente un comodo posizionamento dei pacchi.

Estremità protette da manicotti anti piega in acciaio inox.

INFO +

Conforme alla EN ISO 16964 e MOCA - Reg. EU No. 1935/2004


Avviso di sicurezza

⚠ Attenzione! Fissare saldamente il cavo di sicurezza ad ogni estremità.

Dimensioni

Lunghezza (L) : 2500 mm

Ø1 : 10 mm



Manuale d'uso

OP 1050

Connessione

Connessione di ingresso: Raccordo alta pressione a seconda del tipo di gas

Connessione di uscita: M20 x 1,5 femmina



Configurazione del modello

I flessibili sono forniti con raccordi non smontabili e corredati dalle relative guarnizioni. I kit "Flessibili per Pacco" comprendono: un tubo flessibile inox 2,5 metri e una valvola antisbandieramento con filtro.

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita	Material
199372	FLESS INOX QUAD 2,5M SALDATO UNI 5 FOOD	N2	UNI 11144 Nr. 5	M20 x 1.5 F	Acciaio inox
199373	FLESS INOX QUAD 2,5M SALDATO UNI 2 FOOD	CO2, O2	UNI 11144 Nr. 2	M20 x 1.5 F	Acciaio inox
199374	FLESS INOX QUAD 2,5M SALDATO UNI 8 FOOD	He, Ar	UNI 11144 Nr. 8	M20 x 1.5 F	Acciaio inox
206090	KIT FLESS INOX PB 2,5M UNI 5 FOOD	N2	UNI 11144 Nr. 5	M20 x 1.5 F	Acciaio inox
206091	KIT FLESS INOX PB 2,5M UNI 2 FOOD	CO2, O2	UNI 11144 Nr. 2	M20 x 1.5 F	Acciaio inox
206092	KIT FLESS INOX PB 2,5M UNI 8 FOOD	He, Ar	UNI 11144 Nr. 8	M20 x 1.5 F	Acciaio inox

Opzioni

	Riferimento	Definizione lunga
	189207	VALVOLA anti sbandieramento Ottone-Cr * Entrata M20x1.5 maschio * Uscita 16x1.336 SI Maschio per gamma FOOD
	210824	Piastra di ancoraggio in acciaio per cavi anti-sbandieramento dei flessibili per pacchi bombole