

BOMBOLA PICCOLA ALBEE WELD AR 11L



- ALbee Argon piena
- ALbee Weld Ar e Weld ArMix per saldatura ad arco
- Argon 99.9%
- Pronta all'uso

Saldatura, Processo industriale

Dominio d'applicazione

La gamma ALbee Weld Argon è stata sviluppata con idraulici, operai dell'industria delle costruzioni, riparatori di automobili, meccanici e altri professionisti della saldatura ad arco. ALbee Weld Argon è la soluzione per la saldatura MIG di alluminio, la saldatura TIG di acciaio inossidabile o l'esecuzione di qualsiasi altra applicazione di saldatura ad arco

Progettato per la messa in opera di:
Argon

Specifiche

Peso, capacità e dimensioni, le ALbee sono adattate alle diverse esigenze dei nostri clienti.

Pressione di esercizio.....	200 bar
Colore ogiva.....	verde scuro (RAL 6001)
Tipo di valvola	Riduttore di pressione integrato
Top	MINITOP
Numero UN	1006
Numero SDS	AL.003A
Tipo di SDS	Gas compresso
Link SDS.....	https://industria.airliquide.it/qhse/schede-di-dati-di-sicurezza

Avviso di sicurezza

⚠ Attenzione! In caso di trasporto della bombola, è necessario ventilare a sufficienza il veicolo.



Dimensioni

Lunghezza (L) : 16 mm

Altezza (H) : 72.5 cm

Ø1 : 18 cm

Peso netto : 19 kg



Configurazione del modello

Bombola piena

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve
151425	BB. ALBEE WELD AR S11 PIENA [EU]

Opzioni

	Riferimento	Definizione lunga
	19207	RIVELATORE Fughe Spray "1000 BULLES" (6 PEZZI)
	183279	Raccordo rapido femmina per Ar/gas neutri in bombola EXELTOP ALBEE *Uscita Oliva portagomma 6,3 mm
	186736	Flussometro TIG CONTROLLER EXELTOP Ar / mix 1-15l / min