

MANOMETRI

P.GAUGE BACK ENTRY Ø 40MM



- Adatto ai gas puri
- In acciaio inox

Laser, Laboratori e Analisi

Dominio d'applicazione

Installazione e utilizzo a sui ounti di utilizzo della serie PDG

Progettato per:
misurazione della pressione


Dimensioni

Profondità (D) : 53.5 mm

Profondità (D1) : 28 mm

Ø1 : 40 mm

Peso netto : 0.05 kg



Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Forma del raccordo di ingresso
15974	P GAUGE -1+1,5 BAR Ø40 BACK ENTRY M10X1	M10x1 maschio
172792	MANOMETRO -1+4+6 B Ø 40 M10X1 OTTONE	M10x1 maschio
167873	MANOMETRO -1+10+15 B Ø 40 M10X1 INOX	
15978	MANOMETRO DM 40-1+15 MS F/PDG10	