

RIDUTTORI DHP 200-50-10

Made in Europe



- Riduttore alta pressione - Singolo stadio
- Montaggio su bombola 200 bar
- Adatto a gas puri e miscele, non corrosivi
- In ottone cromato

Laboratori e Analisi, Processo industriale

Dominio d'applicazione

I riduttori di pressione DHP sono dedicati alle applicazioni che necessitano di alte pressioni e grandi portate nei laboratori e nei siti di produzione.

Progettato per la messa in opera di:

Gas neutri

Eccetto:

Idrocarburi, Diossido di carbonio, Idrogeno, Ossigeno

Specifiche

Pressione di ingresso massima a 15

° C 200 bar

Pressione in uscita 5 a 50 bar

Portata nominale in Azoto 10 Nm³/h*

Tasso di fuga interno / esterno ≤ 1x10⁻⁶ mbar.l/s di elio, Temperatura di funzionamento: -20°C a +50°C.

*Erogazione con pressione d'uscita massima (P2) garantita fino ad una pressione in entrata pari a 2P2 + 1 bar.

Materiali

Corpo Ottone cromato

Sede PTFCE

Valvola principale Ottone

Pistone Acciaio inox

Filtro Monel 400®

Manometro Meccanismo in lega di rame, Ø 50mm, Guarnizioni in PTFCE/
Rame

Tenuta Nitrile

Monel® è un marchio registrato di Special Metals Corporation.

In evidenza

Molto comodo da usare:

Grande flessibilità di regolazione della pressione grazie al suo design a pistone.

Decompressione automatica:

La decompressione automatica consente, con un solo gesto di eliminare e / o regolare la pressione nel circuito a valle.

INFO +

Le valvole convogliabili consentono di canalizzare i gas verso l'esterno.

Dimensioni


Lunghezza (L) : 115 mm

Altezza (H) : 110 mm

Profondità (D) : 120 mm

Ø1 : 50 mm

Peso netto : 1.8 kg



Manuale d'uso


OP 150

Connessione

Connessione di ingresso: Raccordo alta pressione a seconda del tipo di gas

Connessione di uscita: 2 uscite G 3/8 BSPP femmina

Curva di portata



Configurazione del modello

I riduttori di pressione sono forniti con un raccordo in entrata alta pressione adatto al tipo di gas utilizzato. Per l'utilizzo, occorre tassativamente la valvola di sicurezza 62 bar indicata tra le opzioni. E' necessaria anche la scelta di un raccordo di uscita, da definire in base al tipo e al diametro del tubo da collegare al riduttore.

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Pressione massima di ingresso	Pressione massima di uscita	Portata	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita	Material
196247	RID DHP 200-50-10 UNI 5	N2	200 bar	50 bar	10 Nm³/h	UNI 11144 Nr. 5	G 3/8 BSPP F	Ottone
199975	RID DHP 200-50-10 UNI 6	Aria	200 bar	50 bar	10 Nm³/h	UNI 11144 Nr. 6	G 3/8 BSPP F	Ottone
196248	RID DHP 200-50-10 UNI 8	Ar, He	200 bar	50 bar	10 Nm³/h	UNI 11144 Nr. 8	G 3/8 BSPP F	Ottone

Opzioni

Riferimento	Definizione lunga
16218	VALVOLA di Sicurezza tarata a 62 Bar