

RIDUTTORI HEPAL 200AG 200-160-450

Made in Europe



- Riduttore alta pressione - Singolo stadio
- Montaggio su bombola 200 o 300 bar
- Adatto ai gas industriali
- In ottone nichelato

Processo industriale

Dominio d'applicazione

I riduttori di pressione HEPAL AG sono utilizzati per applicazioni industriali diverse.

Progettato per la messa in opera di:

Gas industriali

Eccetto:

Diossido di azoto

Specifiche

Pressione di ingresso massima a 15

° C 200 bar

Pressione in uscita 80 to 160 bar

Portata nominale in Azoto 450 Nm³/h*

Pressione di apertura valvola di
sicurezza 315 bar

Temperatura di funzionamento: -20°C a +60°C.

*Erogazione con pressione d'uscita massimale (P2) garantita fino ad una pressione in entrata pari a 2P2 + 1 bar.

Materiali

Corpo	Ottone nichelato
Sede	PA 6.6
Valvola principale.....	A sfera in bronzo
Pistone.....	Ottone cromato
Filtro	Bronzo sinterizzato
Manometro.....	Meccanismo in lega di rame, Ø 50mm
Tenuta	Rame, EPDM

Avviso di sicurezza

⚠ Attenzione! Per il diossido di carbonio e l'argon, prevedere un riscaldatore in caso di alta portata.

Dimensioni

Lunghezza (L) : 253 mm


Altezza (H) : 260 mm

Profondità (D) : 107 mm

Ø1 : 50 mm

Ø2 : 80 mm

Peso netto : 2.2 kg



Manuale d'uso

OP 110

Connessione


Connessione di ingresso: Raccordo alta pressione a seconda del tipo di gas

Connessione di uscita: 1 uscita G 1/2" maschio

Descrizione della connessione:

Boccola filettata a saldare da 10x1,25 per tubo Ø est 10 mm.

Curva di portata



Configurazione del modello

I riduttori di pressione sono forniti con un raccordo in entrata alta pressione adatto al tipo di gas utilizzato ed uno o più raccordi di uscita (da montare a seconda dei casi). Sono equipaggiati in origine di due manometri di alta e bassa pressione. Il montaggio dell'attacco bombola all'ingresso del riduttore può essere fatto solo da personale qualificato e utilizzando lo strumento approvato. La tenuta di questa assemblea sarà poi controllata (test di elio). In nessun caso non può essere smontato.

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Pressione massima di ingresso	Pressione massima di uscita	Portata	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita	Material
191389	RID HEPAL 200 AG 200-160-450 UNI 5	N2	200 bar	160 bar	450 Nm³/h	UNI 11144 Nr. 5	G 1/2" BSPP maschio	Ottone

Opzioni

Riferimento	Definizione lunga
200104	Raccordo di uscita per riduttore HEPAL AG * Ingresso G 1/2 femmina * Uscita raccordo a compressione per tubo da 10 mm

Pezzi di ricambio

Riferimento	Codice parte di ricambio	Definizione lunga
191389	17130	EPDM O-ring 10,5x2,7 R9 EP851
	18539	calibro Indic. Pressione: 0 + 200 + 315 bar Ø50 mm ** Input lega posteriore Meccanismo cuiveux
	117926	P GAUGE 400 BAR BRASS BSP