

# VALVOLE DI REGOLAZIONE MILLIMITE.S 300-0,02 AN



- Valvola di regolazione - Alta pressione
- Montaggio su riduttore o su punto d'utilizzo a muro
- Adatto ai gas puri
- In acciaio inox

Laboratori e Analisi

## Dominio d'applicazione

Le valvole MILLIMITE.S sono dedicate alla regolazione molto precisa di gas a bassa portata nei laboratori di controllo e analisi.

### Progettato per la messa in opera di:

Gas puri e miscele

## Specifiche

Passaggio ad angolo

Pressione di esercizio.....300 bar\*

Kv massimo.....0.024 m<sup>3</sup>/h\*

Diametro nominale.....1.19 mm

Temperatura di funzionamento: -50°C a +80°C.

\*Coefficiente di portata Kv in m<sup>3</sup>/h d'acqua che attraversa la valvola con una perdita di pressione di 1 bar.

## Materiali

Corpo ..... Acciaio inox 316

Sede ..... Acciaio inox 316L

Premistoppa ..... PTFE

Diametro foro per montaggio a pannello 13mm. Spessore lamiera: 3 mm.

## INFO +

Indicazione precisa dell'impostazione grazie alla scala graduata

## Avviso di sicurezza

⚠ Attenzione! In caso di utilizzo con ossigeno e con gas combustibili, la pressione d'utilizzo non deve superare 25 bar.

## In evidenza

Molto preciso: il design dell'ago consente una regolazione precisa, anche ad alta pressione. Compatto: ingombro ridotto. Può essere montato direttamente sul riduttore o a fine linea.

# Dimensioni


Lunghezza (L) : 41 mm

Altezza (H) : 122 mm

Altezza (H1) : 83 mm

Ø1 : 13 mm

Peso netto : 0.35 kg




# Connessione

Connessione di ingresso: G 3/8 BSPP maschio

Connessione di uscita: Doppio anello in acciaio inox

# Curva di portata



# Configurazione del modello

Le valvole sono fornite equipaggiate di raccordi di uscita.

# Prodotti

| Riferimento | Descrizione breve                     | Gas  | Pressione massima di ingresso | Forma del raccordo di ingresso | Raccordo d'uscita | Material     |
|-------------|---------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|
| 16130       | VALVOLA MILLIMITE.S AN 300-0,02 CM 6M | CO, CnHm, Miscela reattive, Miscela non reattive, Gas puri | 300 bar                       | G 3/8 BSPP M                   | CM 6mm            | Acciaio inox |

# Opzioni

| Riferimento | Definizione lunga  |
|-------------|--|
| 16601       | FF/FR inox per raccordo CM 6 mm (5 pezzi per confezione) |