

PUNTI DI UTILIZZO

VPM 50-0.1

Made in Europe



- Punto d'utilizzo per banco da lavoro
- Valvola d'arresto integrata
- Adatto ai gas puri
- In ottone cromato

Laboratori e Analisi

Dominio d'applicazione

I posti presa VPM costituiscono il terminale di una rete di distribuzione di gas di laboratorio. Permettono la connessione rapida e semplice di diversi materiali: riduttori di bassa pressione, valvole, misuratori di portata.

Progettato per la messa in opera di:

Gas puri

Eccetto:

Gas combustibili

Specifiche

Installabile a parete mediante apposite staffe per 2, 3 o 4 valvole. Costituisce una valvola adattabile all'ingresso di un riduttore di bassa pressione.

Pressione di ingresso massima a 15

° C 50 bar

*Ossigeno e gas combustibili: Pressione massima d'utilizzo 25 bar.

**Coefficiente di portata Kv in m³/h d'acqua che attraversa la valvola con una perdita di pressione di 1 bar.

Materiali

Corpo Ottone cromato

In evidenza

Posto presa che consente la connessione del gas il più vicino possibile ai dispositivi o agli analizzatori. Consente un rapido assemblaggio e in base alle mutevoli esigenze di varie apparecchiature quali riduttori, flussimetri, valvole di controllo.

Avviso di sicurezza

⚠ Attenzione! In caso di utilizzo con ossigeno e con gas combustibili, la pressione d'utilizzo non deve superare 25 bar.


Dimensioni

Lunghezza (L) : 90 mm

Altezza (H) : 90 mm

Profondità (D) : 75 mm

Peso netto : 1.3 kg



Connessione

Connessione di ingresso: G 3/8 BSPP femmina da posteriore

Connessione di uscita: G 3/8 BSPP femmina; Raccordo: serraggio manuale

Configurazione del modello

Il posto presa VP è dotato di una valvola di intercettazione da 1/4 di giro.

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Pressione massima di ingresso	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita	Material
16229	PDU VPM 50-0,1	Aria, CO, CO2, H2, He, N2, N2O, Ar, O2	50 bar	G 3/8 BSPP femmina	G 3/8 BSPP F	Ottone
16231	POU VALVE VPM 50-0,1 CF 10MM SS	Aria, CO, CO2, H2, He, N2, N2O, Ar, O2	50 bar	CM 10mm	G 3/8 BSPP F	Ottone

Opzioni

	Riferimento	Definizione lunga		Riferimento	Definizione lunga
	16521	RACCORDO in Ottone-Cr * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 1/8" (3,175 mm). Guarnizione piastra PTFCE (Kel-F)		16564	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 3/8" (9,53 mm). Guarnizione piastra PTFCE (Kel-F)
	16522	RACCORDO in Ottone-Cr * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 1/4" (6,35 mm). Guarnizione piastra PTFCE (Kel-F)		16565	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 1/4" (6,35 mm). Guarnizione piastra PTFCE (Kel-F)
	16523	RACCORDO in Ottone-Cr * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 1/2" (12,7 mm). Guarnizione piastra PTFCE (Kel-F)		16566	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 1/2" (12,7 mm). Guarnizione piastra PTFCE (Kel-F)
	16524	RACCORDO in Ottone-Cr * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 10 mm. Guarnizione piastra PTFCE (Kel-F)		16567	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 10 mm. Guarnizione piastra PTFCE (Kel-F)
	16558	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 6 mm. Guarnizione piastra PTFCE (Kel-F)		16569	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 12 mm. Guarnizione piastra PTFCE (Kel-F)
	16562	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 8 mm. Guarnizione piastra PTFCE (Kel-F)			