

# FLESSIBILI: ACETILENE 25 PACCO

Made in Europe



- Flessibile
- Montaggio tra un pacco bombole e una centrale
- Adatto all'acetilene
- Conforme a alla norme EN ISO 14113

Laboratori e Analisi, Processo industriale

## Dominio d'applicazione

I flessibili Acetilene assicurano, in tutta sicurezza, il raccordo dei pacchi di Acetilene agli impianti di primo stadio, come, ad esempio, le centrali e i moduli AIR LIQUIDE

**Progettato per la messa in opera di:**  
Acetilene

**Progettato per:**  
Flessibile pacchi

## Specifiche

Pressione di esercizio.....25 bar  
Diametro nominale.....10 mm  
Pressione di rottura.....1400 bar  
Pressione idraulica.....300 bar  
Diametro Interno .....7 mm  
Leak test con aria.....30 bar

Temperatura di funzionamento: -40°C a +60°C

## Materiali

Tubo ..... EPDM, DN 10 mm  
Manicotto ..... Treccia esterna in elastomero microforato  
Norma ..... EN ISO 14113, PED 2014/68/UE : Art 4/3

## In evidenza

### **Conveniente:**

Valvola di non ritorno integrata.

Nessun cavo antistrappo necessario perché  $P < 40$  ba

### INFO +


Serraggio a mano del raccordo alta pressione

## Avviso di sicurezza

⚠ Attenzione! In caso di utilizzo con acetilene, mettere in sicurezza l'installazione utilizzando dischi di rottura.

# Dimensioni

Lunghezza (L) : 2.5 m



## Manuale d'uso

OP 1010

## Connessione

**Connessione di ingresso:** Raccordo M 33 x 2 SI femmina LH (sinistra)

**Connessione di uscita:** 30 x 1,5 femmina

## Descrizione della connessione:

I tubi flessibili sono dotati di raccordi non rimovibili e vengono forniti con le relative guarnizioni

## Prodotti

| Riferimento | Descrizione breve                       | Gas  | Forma del raccordo di ingresso | Material |
|-------------|-----------------------------------------|------|--------------------------------|----------|
| 187713      | FLESS QUAD C2H2 2,5M UNI 7S - M30X1,5 F | C2H2 | UNI 7F                         | EPDM     |