


RACCORDI : EXELTOP QUICK CONNECT CURVO C2H2



- Raccordo rapido chiusura automatica
- Montaggio su bombola EXELTOP
- Adatto ai gas industriali
- In ottone

Taglio, Processo industriale, Saldatura

Dominio d'applicazione

Questi raccordi rapidi sono progettati esclusivamente per le bombole con valvola EXELTOP. Sono un'estensione diretta del sistema di autochiusura della valvola e assicurano un collegamento/scollegamento ultraveloce, garantendo al contempo la massima sicurezza.

Progettati per tutti i professionisti che utilizzano bombole con valvola EXELTOP nelle applicazioni a fiamma: saldatura, taglio, brasatura.

Progettato per la messa in opera di:

Gas combustibili, Per Formiergas (miscele N₂/H₂)

Progettato per:

Gas infiammabili, Gas di formazione, Gas industriali

Eccetto:

Qualsiasi altro gas

Specifiche

Ogni raccordo è sottoposto a test di tenuta al 100% a una pressione di 15 bar.

Pressione di esercizio..... 1,5 bar

Pressione di esercizio acetilene 1,5 bar

Temperatura di funzionamento: -20°C a +60°C.

In evidenza

SICUREZZA

Il meccanismo di chiusura automatica della bombola interrompe istantaneamente il flusso di gas al momento dello scollegamento, riduce drasticamente il rischio di fughe e garantisce la sicurezza sul posto di lavoro.

Il sistema di connessione è pratico e sicuro: non richiede l'uso di attrezzi e consente lo scollegamento immediato senza rischio di perdite.

PRATICITA' ED ERGONOMIA

Il formato piegato migliora l'ergonomia nell'utilizzo e la libertà di movimento.

Il colore specifico rosso per acetilene garantisce un riconoscimento visivo immediato per un collegamento rapido e senza errori.

INFO +

Conforme alla norma ISO 7289

Avviso di sicurezza

☑ Devono essere utilizzati dispositivi di sicurezza adeguati per prevenire il ritorno di fiamma e l'inversione del flusso di gas con dispositivo antifiamma incorporato per acetilene e ossigeno, sistemi di saldatura e di taglio

Dimensioni


Lunghezza (L) : 65.5 mm

Altezza (H) : 41 mm

Profondità (D) : 36 mm

Peso netto : 0.13 kg

L = 65,5 mm
H = 41 mm
D = 36 mm



Manuale d'uso

OP 1073

Connessione

Connessione di ingresso: EN 561/ISO 7298

Connessione di uscita: G 3/8" LH

Configurazione del modello

Durante lo spostamento delle bombole EXELTOP, scollegare sempre il raccordo rapido. Devono essere impiegati in combinazione con dispositivi antiritorno di fiamma conformi alla norma ISO 5175-1.

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita	Material
218562	RACC R EXELTOP CURVO C2H2 F - G3/8 LH M	C2H2, Gaz combustibile / mix, H2, N2	EN 561/ISO 7298	G 3/8 BSPP LH M	Ottone

Opzioni

	Riferimento	Definizione lunga
	19207	RIVELATORE Fughe Spray "1000 BULLES" (6 PEZZI)
	154175	Valvola contro il ritorno di Fiamma 665 FF Gas carburante Entrata G3/8 LH - Uscita G3/8 LH M