

# DETETTORI DI FUGHE 1000 BULLES



- Rilevatore di fughe
- Prova di tenuta dei raccordi

Saldatura, Taglio, Processo industriale

## Dominio d'applicazione

1000 Bolle viene utilizzato per verificare la presenza di perdite nei raccordi su apparecchiature industriali. Compatibile con ossigeno e gas combustibili. Non compatibile con i gas ad alta purezza.

### Progettato per il rilevamento di gas:

Gas non corrosivi, Gas combustibili

## In evidenza

Facile da usare: spruzzare sulla connessione, le bolle appaiono nella posizione precisa della perdita. Pulito: non lascia segni

## Avviso di sicurezza

⚠ Attenzione! Recipiente sotto pressione: può esplodere se riscaldato

# Dimensioni

Peso netto : 0.9 kg

## Manuale d'uso

FDS

## Configurazione del modello

Fornito in scatole da 6 pezzi.

## Prodotti

Riferimento	Descrizione breve
19207	RIVELATORE DI FUGHE 1000 BOLLE (6 PEZZI)