

RIDUTTORI PER PUNTI DI UTILIZZO DACC 25-10-50 FOOD



- Riduttore bassa pressione - Singolo stadio
- Montaggio su tubazione o su pannello
- Adatto ai gas ALIGAL
- In ottone cromato

Industria Agro-Alimentare, Bevande

Dominio d'applicazione

ERROR: INVALID HTML

Progettato per la messa in opera di:

Gas della gamma ALIGAL™

Specifiche

La valvola bilanciata minimizza la variazione di pressione in entrata.

Pressione di ingresso massima a 15

° C 25 bar

Pressione in uscita 0,7 a 10 bar

Portata nominale in Azoto 50 Nm³/h*

Trattamento sottovuoto possibile per pulizie occasionali, Tasso di fuga interno / esterno ≤ 3x10⁻⁷ mbar.l/s di elio, Temperatura di funzionamento: -20°C a +50°C.

*Portata nominale in azoto a 15°C.

Materiali

Corpo Ottone cromato

Sede Ottone

Valvola principale Ottone guarnizione in EPDM FDA

Diaframma Acciaio inox 316L

Manometro Lega di rame

Tenuta EPDM FDA

INFO +

Conforme MOCA - Reg. EU No. 1935/2004

In evidenza

ERROR: INVALID HTML

Dimensioni


Altezza (H) : 130 mm

Profondità (D) : 126 mm

Ø1 : 50 mm

Ø2 : 62 mm

Peso netto : 1.3 kg



Manuale d'uso

OP 250

Connessione


Connessione di ingresso: 1 entrata G 3/8 BSPP femmina

Connessione di uscita: 1 uscita G 3/8 BSPP femmina

Descrizione della connessione:

Secondo il materiale ed il diametro del tubo.

Curva di portata



Configurazione del modello

I riduttori DACC FOOD sono forniti senza raccordi (da montare a seconda delle esigenze). Sono dotati di un manometro di bassa pressione. E' corredato di Scheda Informativa FOOD AL - (Food Grade conformity EN 1935 :2004).

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Pressione massima di ingresso	Pressione massima di uscita	Portata	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita	Material
189209	REG DACC 25-10-50 FOOD	CO2, Gas inerti, O2	25 bar	0.7 a 10 bar	50 Nm³/h	G 3/8 BSPP femmina	G 3/8 BSPP F	Ottone
203787	RID DACC 25-10-50 FOOD DB 10MM - DB 10MM	Gas inerti, O2	25 bar	0.7 a 10 bar	50 Nm³/h	CM 10mm	CM 10mm	Acciaio inox

Opzioni

	Riferimento	Definizione lunga
	16558	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 6 mm. Guarnizione piastra PTFCE (Kel-F)
	16562	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 8 mm. Guarnizione piastra PTFCE (Kel-F)

	Riferimento	Definizione lunga
	16567	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 10 mm. Guarnizione piastra PTFCE (Kel-F)