

BOMBOLA PICCOLA ALBEE WELD AR 3L



- ALbee Argon piena
- ALbee Weld Ar e Weld ArMix per saldatura ad arco
- Pronta all'uso

Dominio d'applicazione

La gamma ALbee Weld Argon è stata sviluppata con idraulici, operai dell'industria delle costruzioni, riparatori di automobili, meccanici e altri professionisti della saldatura ad arco. ALbee Weld Argon è la soluzione per la saldatura MIG di alluminio, la saldatura TIG di acciaio inossidabile o l'esecuzione di qualsiasi altra applicazione di saldatura ad arco

Progettato per la messa in opera di:
Argon

Specifiche

Peso, capacità e dimensioni, le ALbee sono adattate alle diverse esigenze dei nostri clienti.

Pressione di esercizio.....	200 bar
Colore ogiva.....	verde scuro (RAL 6001)
Tipo di valvola	Riduttore di pressione integrato
Top	MINITOP
Numero UN	1006
Numero SDS	AL.003A
Link SDS.....	https://industria.airliquide.it/qhse/schede-di-dati-di-sicurezza

In evidenza

Manovrabilità, facilità d'uso e sicurezza, le ALbee offrono più di un vantaggio in un'unica soluzione!

INFO +


Bombola con riduttore di pressione integrato



Dimensioni

Altezza (H) : 47 cm

Ø1 : 12 cm



Configurazione del modello

Bombola piena

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve
151423	BB. ALBEE WELD AR S03 PIENA [EU]