

VALVOLE PNEUMATICHE DVA NC 25-0,12 PNEUM

Made in Europe



- Valvola d'arresto pneumatica
- Montaggio su tubazione o pannello
- Adatto ai gas puri
- In ottone nichelato

Laboratori e Analisi

Dominio d'applicazione

Le valvole DVA sono dedicate alla distribuzione di gas puri nei laboratori d'analisi e nei siti di produzione industriale.

Progettato per la messa in opera di:

Gas combustibili, Gas puri e miscele

Eccetto:

Acetilene

Specifiche

passaggio in linea.

Pressione di esercizio.....	25 bar
Kv massimo.....	0.12 m ³ /h*
Diametro nominale.....	4 mm
.....	5,5 bar a 10 bar
Connessione.....	M5 x 0.5

Tasso di fuga interno / esterno $\leq 3 \times 10^{-7}$ mbar.l/s di elio., Temperatura di funzionamento: -20°C a +50°C.

*Coefficiente di portata Kv in m³/h d'acqua che attraversa la valvola con una perdita di pressione di 1 bar.

Materiali

Corpo Ottone nichelato

Sede PTFCE


Hastelloy® è un marchio registrato di Haynes International, Inc.

In evidenza

Pratico e sicuro: attuatore pneumatico normalmente chiuso
Efficiente: valvola a membrana Alto livello di tenuta

Dimensioni

Lunghezza (L) : 49.5 mm
 Altezza (H) : 102 mm
 Profondità (D) : 45 mm
 Peso netto : 0.5 kg



Manuale d'uso

OP 560

Connessione

Connessione di ingresso: G 3/8 BSPP femmina
 Connessione di uscita: G 3/8 BSPP femmina

Configurazione del modello

Le valvole sono fornite senza i raccordi

Descrizione della connessione:

Raccordi a scelta: Entrata e Uscita : Doppio Anello a compressione.

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Pressione massima di ingresso	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita	Material
159783	VALVOLA DVA NC 25-0,12 PNEUM	CnHm, Miscele non reattive, Gas puri	25 bar	G 3/8 BSPP femmina	G 3/8 BSPP F	Ottone

Opzioni

	Riferimento	Definizione lunga
	16521	RACCORDO in Ottone-Cr * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 1/8" (3,175 mm). Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16522	RACCORDO in Ottone-Cr * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 6 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16523	RACCORDO in Ottone-Cr * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 1/4" (6,35 mm). Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16524	RACCORDO in Ottone-Cr * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 10 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16558	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 6 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16562	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 8 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16564	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 3/8" (9,53 mm). Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)

	Riferimento	Definizione lunga
	16565	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 1/4" (6,35 mm). Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16566	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 1/8" (3,175 mm). Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16567	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 10 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16569	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 12 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)