

OTHER_SEALS



Prodotti

Riferimento	Descrizione breve
160146	KIT ENTRATA / USCITA PER DCN500
160147	KIT ENTRATA / USCITA PER DCN800
160145	KIT ENTRATA / USCITA PER DCN300
160151	KIT ENTRATA / USCITA PER DCN800 C2H2
169922	KIT GUARNIZIONI FKM RAC 3P M3DCN FLAMAL
17145	20 LENTE CALIBRATA D0,5
188576	GUARNIZIONE BS 13.74X20.5 EPDM80
17138	GUARN. *RACC ENTR.KEL.F CONF.
160144	KIT ENTRATA / USCITA PER DCN100