

FLUSSIMETRI

FLUSSIMETRO PER EXELTOP



- Per saldatura TIG. Montaggio esclusivamente su bombola EXELTOP
- Adatto all'argon
- In ottone

Saldatura, Processo industriale

Dominio d'applicazione


Per regolare la portata del gas all'uscita delle bombole EXELTOP

Progettato per la messa in opera di:

Argon, Gas neutri industriali

Dimensioni

Lunghezza (L) : 50 mm



Manuale d'uso

OP1071

Connessione

Connessione di ingresso: Quickmatic

Connessione di uscita: Quickmatic

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita	Material
186736	DEB TIG CONTROLLER EXELTOP AR/MIX 1-15L	Ar, Ar/CO2	Quick connect F	Quick connect M	Ottone