

ANTIRITORNO PARAFIAMMA ARDF 665 FF 02



- Valvola antiritorno di fiamma
- Montaggio su riduttore e punto di utilizzo
- Adatto ai gas industriali
- In ottone

Saldatura, Taglio, Trattamento termico, Processo industriale

Dominio d'applicazione

Gli antiritorno di fiamma sono dispositivi di protezione e sicurezza. Sono raccomandati per tutte le applicazioni "Fiamma" con gas combustibili e/o ossigeno. Proteggono le apparecchiature e le tubazioni da pericolose inversioni di gas e flashback.

Progettato per la messa in opera di:

Ossigeno industriale

Specifiche

Rispettare la direzione del flusso di gas

Pressione massima di esercizio / Air : 10 bar / 45

Portata massima:.....m³/h

INFO +

Sostituzione sistematica in caso di flashback o deterioramento.

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita	Material
154176	ARF 665 FF O2 G3/8 RH - G3/8 RH M	Aria, O2	G 3/8 BSPP femmina	G 3/8 BSPP M	Ottone