

## COMPACT Bombole: un concentrato di innovazione per applicazioni di saldatura

Volete semplificare l'utilizzo dei gas di saldatura e guadagnare in **ergonomia** e **mobilità**?


Scoprite la nostra offerta COMPACT studiata per migliorare la vostra esperienza di saldatura.



### La nuova bombola dotata di tecnologia 300 bar

**Bombola COMPACT media: più ergonomia e mobilità, meno manutenzione!**

Semplificate la vostra quotidianità con una bombola più maneggevole, per ogni applicazione.



- Dotata di valvola **EXELTOP™**, con riduttore e flussimetro integrati di nuova generazione.
- Bombola da **33 litri**.
- **25% più leggera e più piccola** con lo stesso volume di gas, e con la stessa autonomia di una bombola standard da 50 litri.
- Adatta per le vostre lavorazioni di saldatura effettuate in **officina** o in **cantiere**.

Con la **VALVOLA EXELTOP™**, precisione ottimale e massima performance

#### **Garanzia di Prestazione**

Intuitiva da usare. Assicura un flusso del gas preciso e stabile.

#### **Risparmio di Tempo**

Pronta all'uso grazie all'erogatore incorporato ed alla leva on/off. Connessione rapida agli impianti di saldatura.

#### **Risparmio Economico**

Nessuna necessità di acquistare o di fare manutenzione a riduttori di pressione separati.

#### **Lavoro in Sicurezza**

Disattivazione di emergenza. Valvola protetta. Nessuna esposizione a flusso di gas ad alta pressione.

#### **Risparmio di Prodotto**

Nessuna perdita di gas grazie alla leva on/off. Verifica immediata del contenuto con il manometro incorporato.

## Ad ogni applicazione di saldatura, il gas più adatto

Per le vostre esigenze quotidiane di saldatura, l'offerta COMPACT propone una gamma di gas dedicati ad ogni specifica applicazione:

	Processi e materiali	Bombola da 33 litri Capacità gas
<b>ARCAL™ Prime compact</b> La purezza ottimale 100% Argon.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Saldatura TIG e PLASMA di tutti i metalli.</li><li>• Saldatura MIG di alluminio, rame e delle loro leghe.</li><li>• Protezione contro tutti i materiali.</li></ul>	10,75 m <sup>3</sup> g
<b>ARCAL™ Speed compact</b> La «maggior» produttività.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Saldatura MAG - elevata produttività per acciai al carbonio.</li><li>• Riduzione di fumi e proiezioni.</li></ul>	11,50 m <sup>3</sup> g
<b>ARCAL™ Force compact</b> Per alti spessori.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Saldatura MAG di acciai al carbonio con elevati spessori.</li><li>• Eccellente penetrazione.</li></ul>	11,75 m <sup>3</sup> g



## EXELTOP™, la bombola pronta all'uso

Dotate di serie del miglior regolatore di pressione integrato presente sul mercato, le bombole COMPACT vi consentono di guadagnare in **prestazioni** e in **sicurezza**.

Approfittate di una stabilità e di una precisione della portata di gas aumentate grazie al doppio stadio.

Guadagnate in facilità d'uso con la leva di apertura on/off ed il regolatore graduato di facile accesso.



Raccordi Rapidi EXELTOP™ necessari:  
Gas inerte Rif. 183279  
Approfittate di una regolazione ottimizzata per portate ridotte con il Misuratore di portata TIG Controller EXELTOP™ Rif. 186736



## Servizi extra per concentrarvi sul vostro mestiere

- **myGAS**: un sito web per consultare i nostri cataloghi gas e materiali, effettuare i vostri ordini, seguire lo stato delle vostre consegne, consultare i vostri stock e le fatture, effettuare pagamenti online, trovare il distributore più vicino al vostro stabilimento.



Visitate [mygas.airliquide.it](http://mygas.airliquide.it)  
o scaricate l'applicazione **myGAS mobile**

- **Servizi dedicati**: manutenzione ed assistenza, audit sicurezza ed installazioni, formazione e prevenzione, tracciabilità delle bombole. Chiedi supporto ai nostri tecnici.



Scansionate questo codice QR  
[mygas.airliquide.it](http://mygas.airliquide.it)



### Contatti

**Air Liquide Italia Service S.r.l.**  
Via Calabria, 31 - 20158 Milano  
Tel. +39 02 30464994

[industria.airliquide.it](http://industria.airliquide.it)

 **Air Liquide**