

Servizi a supporto delle vostre principali attività



Con
EXELTOP™
precisione ottimale
e massima
performance

GARANZIA DI PRESTAZIONE

Intuitivo da usare - assicura un flusso del gas preciso e stabile grazie al riduttore a doppio stadio integrato

RISPARMIO DI TEMPO

Pronto all'uso grazie al riduttore incorporato ed alla leva on/off - connessione veloce disponibile per tutti i gas

RISPARMIO ECONOMICO

Nessuna necessità di acquistare e di fare manutenzione al riduttore separato - controlli periodici da parte di Air Liquide

LAVORO IN CONDIZIONI SICURE

Disattivazione di emergenza - Valvola protetta - Nessuna esposizione a flusso di gas ad alta pressione

RISPARMIO DI GAS

Nessuna perdita di gas grazie alla leva on/off - verifica immediata del contenuto con il manometro permanente



Raccordo di collegamento rapido EXELTOP™ necessario (riferimento gas inerti: 183279)

Per una regolazione più accurata delle piccole portate potrete utilizzare il flussimetro «TIG Controller EXELTOP™» (riferimento: 186736)

myGas



Un portale web per consultare i nostri cataloghi gas e materiali, per effettuare ordini on line, per seguire le consegne, consultare i vostri stock e le vostre fatture, effettuare pagamenti o trovare un distributore gas nelle vicinanze.

Tracciabilità

Tutte le bombole COMPACT sono integrate nel sistema di tracciabilità Air Liquide. In ogni momento è possibile conoscere il livello degli stock e lo stato delle bombole in transito. Un sistema che permette di ottimizzare il magazzino e la pianificazione delle consegne.



Assistenza



La rete di assistenza tecnica di Air Liquide offre supporto per ogni tematica relativa alla gestione dei gas e delle miscele, dagli impianti agli stoccaggi alle reti di distribuzione. Air Liquide si avvale anche di un network di esperti di processo per ogni consulenza relativa a qualifiche dei procedimenti e patentini di saldatura.





per saperne di più vai su
mygas.airliquide.it

Air Liquide Italia Service S.r.l.
Via Bisceglie, 66 - 20152 Milano

 +39 02 30464994

 servizioclienti@airliquide.com

 it.airliquide.com

 [@AirLiquide_IT](https://twitter.com/AirLiquide_IT)

 linkedin.com/company/airliquide



COMPACT

Un concentrato di innovazione
per applicazioni di saldatura



Scoprite la nostra gamma **COMPACT** studiata per migliorare la vostra esperienza di saldatura con **VALVOLA EXELTOP™**, precisione ottimale e massima performance a **300 BAR**

13 litri

Una nuova bombola equipaggiata con tecnologia a 300 bar

Con la piccola COMPACT migliorate la vostra attività quotidiana grazie ad una bombola più maneggevole

- Dotata di testa EXELTOP™ con riduttore di pressione integrato di ultima generazione
- Capacità geometrica di 13 litri
- 20% più piccola (altezza: 780 mm) di una bombola standard da 20 litri
- 40% più leggera (peso a pieno: 23 kg) rispetto allo stesso volume di gas contenuto in una bombola da 20 litri
- Particolarmente adatta ai vostri lavori di saldatura in cantieri o in condizioni di difficile accesso

33 litri

Maggiore ergonomia e migliore mobilità!

Per rendere più agevoli le operazioni quotidiane grazie ad una bombola più maneggevole in qualunque condizione operativa.

- Migliore maneggevolezza e trasportabilità grazie ai vantaggi della bombola L 33 e della valvola integrata EXELTOP™ a 300 bar. Questo formato risulta la combinazione ideale per necessità di mobilità frequenti, come per manutenzioni o cantieri, per operazioni in altezza o installazioni in clientela
- Identica capacità rispetto ad una bombola tradizionale da 50 litri. Altezza e peso ridotti del 25%
- Migliore ergonomia grazie al baricentro più basso che ne assicura maggiore stabilità, oltre all'innovativo design della valvola EXELTOP™ che ne migliora la maneggevolezza


50 litri

Maggiore autonomia e risparmio di tempo!

Migliore produttività grazie all'ottimizzazione dello stock. Riduzione dei tempi morti per la sostituzione delle bombole vuote. Risparmio sui costi relativi agli ordini e al trasporto.

- Equipaggiata con la nuova valvola EXELTOP™
- Bombola da 50 litri, 300 bar: ha identiche dimensioni di una bombola tradizionale ma con un contenuto maggiore del 50%
- Ideale per postazioni fisse in officina che necessitano un utilizzo di gas elevato e continuo
- Risparmio dei costi relativi al trasporto e allo stock a magazzino. Riduzione dei tempi morti di sostituzione vuoti/pieni





PACCO BOMBOLE

Ottimizzare ed aumentare le performance con i gas Premium Air Liquide

Macchinari, costruzioni e officine meccaniche, cantieristica, carpenterie, settore trasporti e mobilità. Elevati consumi di gas e miscele. Avete bisogno di ottimizzare la vostra produttività, mantenendo il livello di qualità dei vostri prodotti? COMPACT Pacchi è la soluzione migliore per aumentare la vostra produttività.

LA NUOVA GENERAZIONE DI PACCHI A 300 BAR

- Packaging innovativo caricato a 300 bar e valvola in uscita a 125 bar o 70 bar
- Gas premium Air Liquide per assicurare la più elevata qualità per le vostre lavorazioni
- Servizi dedicati per rendere l'utilizzo dei gas un'esperienza più semplice e personalizzata

PIÙ PRODUTTIVITÀ, PIÙ RISPARMI

- Aumento della redditività del ciclo di produzione
- Risparmio nella fornitura, legato alla riduzione del prodotto residuo nel pacco
- Risparmio di tempo grazie alla riduzione del numero di operazioni di cambio pacchi, all'ottimizzazione logistica e alla riduzione della frequenza degli ordini

GESTIONE SEMPLIFICATA DEL GAS

- Semplice controllo visivo del contenuto di gas disponibile nel pacco, per il riordino manuale
- In opzione, riordino automatico della fornitura di gas

RISPETTO DELL'AMBIENTE

- Stessa quantità di gas con meno viaggi di consegna, minori perdite di tempo e minori emissioni di CO₂

PIÙ AUTONOMIA

- Sino al 50% in più di prodotto

FACILE CONTROLLO DEI VOSTRI COSTI DI PRODUZIONE

- Il monitoraggio del consumo di gas consente di controllare i costi produttivi

SICUREZZA E AMBIENTE DI LAVORO

- Conformità ai più elevati standard di sicurezza
- Munito di riduttore di pressione a 125 bar in uscita
- Maggiore contenuto e minore pressione di erogazione alle stesse condizioni operative

	Applicazioni e contenuti	Bombola 13 litri 300 bar	Bombola 33 litri 300 bar	Bombola 50 litri 300 bar	Pacco bombole 16 x 50 litri 300 bar
ARCAL™ Prime <i>La purezza ottimale 100% Argon</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ Saldatura TIG e PLASMA di tutti i metalli.▪ Saldatura MIG di alluminio, rame e delle loro leghe.▪ Protezione a rovescio di tutti i materiali.	3,8 m ³	10,75 m ³	16,25 m ³	258 m ³
ARCAL™ Chrome <i>La scelta inossidabile</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ Saldatura MAG degli acciai INOX.	-	11 m ³	-	-
ARCAL™ Speed <i>La «maggior» produttività</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ Saldatura MAG - elevata produttività per acciai al carbonio.▪ Riduzione di fumi e proiezioni.	3,9 m ³	11,50 m ³	17,50 m ³	276 m ³
ARCAL™ Force <i>Per alti spessori</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ Saldatura MAG di acciai al carbonio con elevati spessori.▪ Eccellente penetrazione.	-	11,75 m ³	17,75 m ³	282 m ³
LASAL™ 2001 <i>La soluzione sicura per il vostro LASER</i>	Taglio LASER di tutti i materiali: acciaio inox, leghe leggere, taglio non ossidato di acciaio.	-	-	-	216 m ³