


Le nostre valvole.
Una risposta
specifica per ogni
esigenza.

Valvola SMARTOP™

- ✓ Per una maggiore sicurezza
- ✓ Controllo diretto del contenuto della bombola
- ✓ Risparmia tempo e denaro



Valvola EXELTOP™

- ✓ Per una maggiore performance
- ✓ Raccordo rapido per una connessione immediata
- ✓ Riduttore di pressione a doppio stadio per una maggiore stabilità di portata e pressione

Valvola SMARTOP™

- ✓ Visualizzazione istantanea della posizione aperta/chiusa
- ✓ Più sicurezza con un sistema di apertura a due stadi*
- ✓ Operazioni di spurgo semplici grazie alla leva di apertura parziale*



* per SMARTOP™ dotato di una doppia leva ON-OFF: Leva arancione (1) = apertura parziale; leva rossa (2) = apertura totale



per saperne di più vai su
mygas.airliquide.it

Air Liquide Italia Service S.r.l.

Via Bisceglie, 66 - 20152 Milano

☎ +39 02 30464994

✉ servizioclienti@airliquide.com

🌐 it.airliquide.com

🐦 @AirLiquide_IT

🌐 [linkedin.com/company/airliquide](https://www.linkedin.com/company/airliquide)



CIM - Mod. 013-27242 (01/24) - Gi&Ci srl Stampa ecosostenibile



Semplicemente alta performance



ARCAL™ Prime
La purezza ottimale

ARCAL™ Chrome
La scelta inossidabile



ARCAL™ Speed
Maggiore produttività

ARCAL™ Force
Massima potenza

Air Liquide è un leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l'Industria e la Sanità. Presente in 73 paesi con circa 67.100 collaboratori, il Gruppo serve oltre 3,9 milioni di clienti e di pazienti.

Air Liquide presenta i 4 prodotti ARCAL™ della Gamma Reference

PROCESSO	MATERIALE	NUOVO PRODOTTO	CARATTERISTICHE	NUOVA REFERENZA	VALVOLA / PACCO	PRESSIONE	TAGLIA			
TIG e PLASMA ----- MIG	TUTTI I MATERIALI	ARCAL™ Prime La purezza ottimale ISO 14175-I1-Ar	ALTA PUREZZA	I2013L50S2A001	SMARTOP™	200	L50			
				I2013L40S2A001			L40			
				I2013L50E2A001	EXELTOP™	200	L50			
				I2013L50E3A001			L50			
	I2013L33E3A001			300		L33				
	I2013S13E3A001					L13				
	ALLUMINIO			ISO 14175-I1-Ar	ALTA PUREZZA	I2013V16R2A001	PACCO BOMBOLE	200	V16	
						I2013V16U3A001				300
MAG	ACCIAIO INOX	ARCAL™ Chrome La scelta inossidabile ISO 14175-M12-ArC-2	PERFEZIONE E QUALITÀ NEL CORDONE DI SALDATURA	I2531L50S2A001	SMARTOP™	200	L50			
				I2531L40S2A001			L40			
				I2531L33E3A001	EXELTOP™	300	L33			
				I2531V16R2A001	PACCO BOMBOLE	200	V16			
	ACCIAIO AL CARBONIO	ARCAL™ Speed Maggiore produttività ISO 14175-M20-ArC-8	SALDATURA AD ALTA PRODUTTIVITÀ - RIDUZIONE DEI FUMI - ELEVATA PROTEZIONE	I2561L50S2A001	SMARTOP™	200	L50			
				I2561L40S2A001			L40			
				I2561L50E2A001	EXELTOP™	200	L50			
				I2561L50E3A001			L50			
				I2561L33E3A001		300	L33			
				I2561S13E3A001			L13			
				ACCIAIO AL CARBONIO	ISO 14175-M20-ArC-8	SALDATURA AD ALTA PRODUTTIVITÀ - RIDUZIONE DEI FUMI - ELEVATA PROTEZIONE	I2561V16R2A001	PACCO BOMBOLE	200	V16
							I2561V16U3A001			
ACCIAIO AL CARBONIO	ARCAL™ Force Massima potenza ISO 14175-M21-ArC-18	OTTIME CARATTERISTICHE MECCANICHE - IDEALE PER ELEVATI SPESSORI	I2506L50S2A001	SMARTOP™	200	L50				
			I2506L40S2A001			L40				
			I2506L50E2A001	EXELTOP™	200	L50				
			I2506L50E3A001			L50				
			I2506L33E3A001		300	L33				
			I2506S13E3A001			L13				
			ACCIAIO AL CARBONIO	ISO 14175-M21-ArC-18	OTTIME CARATTERISTICHE MECCANICHE - IDEALE PER ELEVATI SPESSORI	I2506V16R2A001	PACCO BOMBOLE	200	V16	
						I2506V16U3A001				300

